

Art.-Nr.: 10.01.15.00296

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Larghezza della scanalatura raccomandata x profondità della scanalatura [mm]	5/7
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B	160,00 mm
Altezza H	16,00 mm
Griglia per	50x50
	Sistemi per piano grigliato
Altezza di lavoro H (AH)	45,00 mm


AP-R-160x160x16-50x50

L'Adapter-Plate AP-R viene consegnata assemblata. Il prodotto è costituito da:

- Corpo base in alluminio
- Bordi di tenuta inferiore

Parti di ricambio disponibili: bordi di tenuta

Accessori disponibili: blocco di aspirazione

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L	160,00 mm
Larghezza B	160,00 mm
Altezza H	16,00 mm

Dati di costruzione AP-R-160x160x16-50x50



Art.-Nr.: 10.01.15.00296

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.15.00296**Ordinare gli accessori dati 10.01.15.00296**

Typ		Artikelnummer
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Blocco di aspirazione	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Blocco di aspirazione	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Blocco di aspirazione	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Blocco di aspirazione	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176

**Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.15.00296**

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352

