

Art.-Nr.: 10.01.15.00296

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Largeur de la fente recommandée x profondeur de la fente [mm]	5/7
Longueur L	160,00 mm
Largeur B	160,00 mm
Hauteur H	16,00 mm
Grille	50x50
pour	Systèmes pour tables quadrillées
Hauteur de travail H (AH)	45,00 mm

AP-R-160x160x16-50x50

La plaque d'adaptation AP-R est livrée montée. Le produit se compose de :

- Corps en aluminium
- Cadre d'étanchéité inférieur

Pièces de rechange disponibles : cadre d'étanchéité
Accessoires disponibles : blocs de bridage par le vide

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	160,00 mm
Largeur B	160,00 mm
Hauteur H	16,00 mm

Données de construction AP-R-160x160x16-50x50



Art.-Nr.: 10.01.15.00296

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.15.00296**Données de commande des accessoires 10.01.15.00296**

Typ		Artikelnummer
Bloc de bridage	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Bloc de bridage	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Bloc de bridage	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Bloc de bridage	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Bloc de bridage	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Bloc de bridage	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Bloc de bridage	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Bloc de bridage	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Bloc de bridage	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Bloc de bridage	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Bloc de bridage	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Bloc de bridage	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.15.00296**

Typ		Artikelnummer
cadre d'étanchéité	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352

