


Art.-Nr.: 10.01.15.00296



Технические данные

Attribute	Value
Рекомендуемая ширина паза x глубина паза [мм]	5/7
Длина L	160.00 mm
Ширина B	160.00 mm
Высота H	16.00 mm
Сетка	50x50
для	Системы для матричных столов
Рабочая высота H (АН)	45.00 mm


AP-R-160x160x16-50x50

Адаптерная плита AP-R поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Главный корпус из алюминия
- Нижняя уплотнительная рамка

Доступные запасные части: Уплотнительная рамка

Доступные аксессуары: Блочные присоски



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	160.00 mm
Ширина B	160.00 mm
Высота H	16.00 mm

Конструктивные данные AP-R-160x160x16-50x50

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00296

Art.-Nr.: 10.01.15.00296

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.15.00296**Заказать аксессуары для данных 10.01.15.00296**

Тип		Номер товара
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x29 TV	10.01.12.03165
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x29 TV	10.01.12.03166
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x29 TV	10.01.12.03167
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x29 TV	10.01.12.03168
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x48 TV	10.01.12.03169
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x48 TV	10.01.12.03170
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x48 TV	10.01.12.03171
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x48 TV	10.01.12.03172
Блочная присоска	VCBL-B 140x130x74 TV	10.01.12.03173
Блочная присоска	VCBL-B 125x75x74 TV	10.01.12.03174
Блочная присоска	VCBL-B 120x50x74 TV	10.01.12.03175
Блочная присоска	VCBL-B 130x30x74 TV	10.01.12.03176

**Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.15.00296**

Тип		Номер товара
Уплотнительная рамка	ISDR 150x150x13.5 R 30/50	10.01.15.00352

