

Art.-Nr.: 10.01.15.00305



Datos técnicos

Atributo	Valor
Dimensión (LxAn)	80 x 40
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	40,00 mm
Altura H	30,00 mm
Función adicional ventosa de bloque	Válvula palpadora


ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

El sistema modular de Innospann se puede construir a partir de dos módulos básicos:

- Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB
- Ventosa Innospann ISCUP

Las diferentes versiones de los artículos se pueden combinar y ampliar libremente. La boca, la base y los anillos intermedios se suministran por separado.

Repuestos disponibles: consulte la gama de productos accesorios y repuestos Innospann



Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	80,00 mm
Anchura B	40,00 mm
Altura H	30,00 mm
Diámetro interior d	60,00 mm

Datos de diseño ISCUP Cup 2 80x40x30 TV



Art.-Nr.: 10.01.15.00305

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	0,097 kg

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.15.00305

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.15.00305**

Typ		Artikelnummer
Perfil hermetizante (metro)	DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR	10.01.15.00062
Marco obturador	ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50	10.01.15.00021
Placa de fricción	ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12	10.01.15.00344
Anillo toroidal	O-RING 48x2 CR-70	10.07.08.00468

**Datos para pedido de piezas de desgaste 10.01.15.00305**

Typ		Artikelnummer
Válvula palpadora	TV D11 4.3	10.01.15.00347


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00305