

Art.-Nr.: 10.01.15.00305



Données techniques

Attribut	Valeur
Dimension (Lxl)	80 x 40
Longueur L	80,00 mm
Largeur B	40,00 mm
Hauteur H	30,00 mm
Fonction supplémentaire bloc de bridage par vide	Palpeur mécanique


ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

Le système modulaire Innospann peut être constitué de deux modules de base :

- Innospann Mono-Base ISMB ou Innospann Quad-Base ISQB
- Blocs ventouses Innospann ISCUP

Les différentes versions des articles peuvent être librement combinées et étendues. La ventouse, la base et les bagues intermédiaires sont fournis séparément.

Pièces de rechange disponibles : voir famille de produits accessoires et pièces de rechange Innospann



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	80,00 mm
Largeur B	40,00 mm
Hauteur H	30,00 mm
Diamètre intérieur d	60,00 mm

Données de construction ISCUP Cup 2 80x40x30 TV



Cup

ISCUP Cup 2 80x40x30 TV



Art.-Nr.: 10.01.15.00305



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	0,097 kg



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.15.00305



Données de commande des pièces de rechange 10.01.15.00305

Typ		Artikelnummer
Profil d'étanchéité (mètre)	DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR	10.01.15.00062
cadre d'étanchéité	ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50	10.01.15.00021
Plaque de friction	ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12	10.01.15.00344
Joint torique	O-RING 48x2 CR-70	10.07.08.00468



Données de commande des pièces d'usure 10.01.15.00305

Typ		Artikelnummer
Palpeur mécanique	TV D11 4.3	10.01.15.00347



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00305