

Cup

## ISCUP Cup 2 80x40x30 TV



Art.-Nr.: 10.01.15.00305



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Dimensione (lxl)	80 x 40
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	40,00 mm
Altezza H	30,00 mm
Funzione supplementare di blocco di aspirazione	Valvole ad impulsi


ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

Il sistema modulare Innospann può essere costituito da due moduli base:

- Innospann Mono-Base ISMB o Innospann Quad-Base ISQB
- Ventosa Innospann ISCUP

Le diverse versioni degli articoli possono essere liberamente combinate ed estese. Cup, Mono-Base e anelli intermedi sono forniti separatamente.

Parti di ricambio disponibili: vedere famiglia di prodotti accessori e parti di ricambio Innospann



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	80,00 mm
Larghezza B	40,00 mm
Altezza H	30,00 mm
Diametro interno d	60,00 mm

Dati di costruzione ISCUP Cup 2 80x40x30 TV



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00305](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00305)

1

Cup

# ISCUP Cup 2 80x40x30 TV



Art.-Nr.: 10.01.15.00305



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	0,097 kg



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.15.00305](http://www.schmalz.com/10.01.15.00305)



## Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.15.00305

Typ		Artikelnummer
Profilo di tenuta (metro)	DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR	10.01.15.00062
Bordi di tenuta	ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50	10.01.15.00021
Superficie di attrito	ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12	10.01.15.00344
O-Ring	O-RING 48x2 CR-70	10.07.08.00468



## Dati per l'ordinazione delle parti soggette a usura 10.01.15.00305

Typ		Artikelnummer
Valvola ad impulsi	TV D11 4.3	10.01.15.00347



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00305](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00305)