

Art.-Nr.: 10.01.15.00305



Технические данные

Attribute	Value
Размеры (ДxШ)	80 x 40
Длина L	80.00 mm
Ширина B	40.00 mm
Высота H	30.00 mm
Функция блочной присоски	сенсорный клапан


ISCUP Cup 2 80x40x30 TV

Модульная система Innospann может быть построена из два основных модулей:

- Innospann Mono-Base ISMB или Innospann Quad-Base ISQB
- Присоска Innospann ISCUP

Различные версии изделий можно свободно комбинировать и расширять. Чаша присоски, основание и промежуточные кольца поставляются отдельно.

Доступные запасные части: См. ассортимент аксессуаров и запчастей Innospann



Конструктивные данные

Attribute	Value
Длина L	80.00 mm
Ширина B	40.00 mm
Высота H	30.00 mm
Внутренний диаметр d	60.00 mm

Конструктивные данные ISCUP Cup 2 80x40x30 TV



Art.-Nr.: 10.01.15.00305



Технические данные

Attribute	Value
Вес	0.097 kg



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.15.00305



Данные для заказа запасных частей 10.01.15.00305

Тип		Номер товара
Профиль уплотнения (метры)	DI-PROF 4x10 MOS EPDM HR	10.01.15.00062
Уплотнительная рамка	ISDR 81x43x12 Cup 2 NK-50	10.01.15.00021
Фрикционная пластина	ISRPL 66x26x8.5 NK-45 d12	10.01.15.00344
O-уплотнительное кольцо	O-RING 48x2 CR-70	10.07.08.00468



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.15.00305

Тип		Номер товара
Сенсорный клапан	TV D11 4.3	10.01.15.00347

