


Superficie di attrito

ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12




Art.-Nr.: 10.01.15.00343



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù naturale NK-45
Lunghezza L	66,00 mm
Larghezza B	66,00 mm
Altezza H	8,50 mm
Diametro interno d	12,00 mm
Tipo	Cup 1

ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	66,00 mm
Larghezza B	66,00 mm
Altezza H	8,50 mm
Diametro interno d	12,00 mm

Dati di costruzione ISRPL 66x66x8.5 NK-45 d12



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.15.00343



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00343

1