

Art.-Nr.: 10.01.15.00564

**Données techniques**


Attribut	Valeur
Construction de l'utilisation	Steel-Plate
Longueur L	135,00 mm
Largeur B	135,00 mm
Hauteur H	156,00 mm
Angle d'orientation W	15,0 °
Allongement Z	29,50 mm

UB 135x135x156 29.5 15 ISST

Le système de bridage Basic-Holding-Fixture BHF de Schmalz n'est pas fourni monté. Le système est constitué de plusieurs composants qui sont commandés indépendamment les uns des autres :

- Uni-Base UB convient pour la plaque métallique Schmalz ISST-MPL ou pour une table lisse
- Blocs ventouses Innospann ISCUP
- Ventouse Schmalz Balance SSPB avec prise Innospann assortie

Accessoires disponibles : bloc ventouse de référence

**Données de construction**

Attribut	Valeur
Longueur L	135,00 mm
Largeur B	135,00 mm
Hauteur H	156,00 mm
Diamètre extérieur D1	6,0 mm
Diamètre extérieur D2	8,0 mm
Diamètre extérieur D	60,50 mm
Angle d'orientation W	15,0 °
Allongement Z	29,50 mm

Données de construction UB 135x135x156 29.5 15 ISST



Art.-Nr.: 10.01.15.00564

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.15.00564**Fin de série**La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **01.01.2026**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif

**Données de commande des accessoires 10.01.15.00564**

Typ		Artikelnummer
Ventouse avec butée escamotable SSCB	SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR	10.01.15.00572
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005
Schmalz Suction Plate Balance	SSPB-117 117-125 NBR	10.01.15.00719
Bloc aspirateur de référence	RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF	10.01.15.00587

