

Art.-Nr.: 10.01.15.00571




UB 135x135x156 29.5 15 G

Il sistema di bloccaggio Basic-Holding-Fixture BHF di Schmalz non viene fornito montato. Il sistema è composto da diversi componenti che vengono ordinati indipendentemente l'uno dall'altro:

- Uni-Base UB adatto a Schmalz Steel-Plate ISST-MPL o per un tavolo liscio.
- Ventose Innospann ISCUF
- Piastra di aspirazione Schmalz Balance SSPB con alloggiamento Innospann abbinato

Accessori disponibili: Ventosa di riferimento



Dati di costruzione UB 135x135x156 29.5 15 G

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Design di utilizzo	Tavolo liscio
Lunghezza L	135,00 mm
Larghezza B	135,00 mm
Altezza H	156,00 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °
Freccia elastica Z	29,50 mm

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L	135,00 mm
Larghezza B	135,00 mm
Altezza H	156,00 mm
Diametro esterno D1	6,0 mm
Diametro esterno D2	8,0 mm
Diametro esterno D	60,50 mm
Angolo di rotazione W	15,0 °
Freccia elastica Z	29,50 mm

Uni-Base

# UB 135x135x156 29.5 15 G



Art.-Nr.: 10.01.15.00571



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.15.00571](http://www.schmalz.com/10.01.15.00571)



## Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **01.01.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo



## Ordinare gli accessori dati 10.01.15.00571

Typ		Artikelnummer
Ventose Cup Balance SSCB	SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR	10.01.15.00572
Cup	ISCUP Cup 1 80x80x30	10.01.15.00003
Cup	ISCUP Cup 2 80x40x30	10.01.15.00004
Cup	ISCUP Cup 3 80x28x30	10.01.15.00005
Schmalz Suction Plate Balance	SSPB-117 117-125 NBR	10.01.15.00719
Aspiratore ventosa di referenza	RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF	10.01.15.00587



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00571](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00571)