3D柔性真空抓手SSCB

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Art.-Nr.: 10.01.15.00572



SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR


柔性真空抓手SSCB经装配成一体后供货。配送包含：

- 铝制柔性真空抓手 ；带定位销
- 真空吸盘 FSG0VU1或者SAB-NBR

可用备件：吸盘 (备件套装)，保护盖

技术的数据

属性	价值
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
连接	Ø60 mm
高度 H1	117.30 mm
Dmk	78.0 mm
吸盘胶皮类型	波纹吸盘 SAB
功能抽吸吸盘胶皮	中心化固定引脚
材料	NBR
材料工件支持	NBR
工作区域[毫米]	93.5 ... 107.5



设计参数 SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

设计参数

属性	价值
高度 H1	117.30 mm
外部直径 D1	116.4 mm
外部直径 D	60.00 mm
Dmk	78.0 mm
吸盘行程 Z	22.00 mm
操作高度 EH（min.）	93.50 mm
操作高度 EH（max.）	107.50 mm
吸盘行程 Zs	14.0 mm

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

3D柔性真空抓手SSCB

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Art.-Nr.: 10.01.15.00572

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	丁腈橡胶 NBR
材料硬度[邵氏 A]	60.0 Shore A
重量	1,300.00 g
尺寸	60.00

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.15.00572**

订单数据 备件序号 10.01.15.00572

Typ		针数
波纹吸盘（圆形）	SABT-C 60 NBR-60 M10-AG	10.01.06.01878
圆形盖	KAPP 7x10.5 SSCB	10.01.15.00918

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn