

Art.-Nr.: 10.01.15.00572



Données techniques


Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Connexion	Ø60mm
Hauteur H1	117,30 mm
Dmk	78,0 mm
Type de ventouse	Ventouses à soufflets SAB
Fonction ventouse	Broches fixées au centre
Matière	NBR
Soutien de la pièce par la matière	NBR
Zone de travail [mm]	93.5 ... 107.5

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Le blocs de bridage et préhension 3D Balance SSCB est livrée montée. La livraison se compose de :

Ventouse composée d'un corps en aluminium avec broches de positionnement
ventouses FSG-VU1 ou SAB-NBR

Pièces de rechange disponibles : ventouses (jeu de pièces de rechange), capuchon de protection



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H1	117,30 mm
Diamètre extérieur D1	116,4 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Dmk	78,0 mm
Allongement Z	22,00 mm
Hauteur d'utilisation EH (min.)	93,50 mm
Hauteur d'utilisation EH (max.)	107,50 mm
Allongement de la course d'aspiration Zs	14,0 mm

Données de construction SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR



Art.-Nr.: 10.01.15.00572



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Poids propre	1.300,0 g
Taille	60,00



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.15.00572



Données de commande des pièces de rechange 10.01.15.00572

Typ		Artikelnummer
Ventouse à soufflets (rondes)	SABT-C 60 NBR-60 M10-AG	10.01.06.01878
Chapeau (rond)	KAPP 7x10.5 SSCB	10.01.15.00918

