


Art.-Nr.: 10.01.15.00572

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Bağlantı	Ø60mm
Yükseklik H1	117.30 mm
Dmk	78.0 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar SAB
Fonksiyon vantuz	Merkezi sabit pimler
Malzeme	NBR
Malzeme iş parçası desteği	NBR
Çalışma alanı [mm]	93.5 ... 107.5

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR


Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB monte edilmiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alüminyumdan yapılmış Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB; konumlandırma pimleri ile
- Vantuzlar FSG-VU1 veya SAB-NBR

Mevcut yedek parçalar: Vantuzlar (yedek parça seti), kapak kapağı

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H1	117.30 mm
Dış çap D1	116.4 mm
Dış çap D	60.00 mm
Dmk	78.0 mm
Strok Z	22.00 mm
Çalışma yüksekliği EH (dak)	93.50 mm
Çalışma yüksekliği EH (maks.)	107.50 mm
Emme stroku Zs	14.0 mm



Tasarım verileri SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00572

SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Art.-Nr.: 10.01.15.00572

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	60.0 Shore A
Ağırlık	1300.0 g
Boyut	60.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.15.00572**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.15.00572**

Typ		Artikelnummer
Körüklü vantuzlar (yuvarlak)	SABT-C 60 NBR-60 M10-AG	10.01.06.01878
Kapak (yuvarlak)	KAPP 7x10.5 SSCB	10.01.15.00918

