

Art.-Nr.: 10.01.15.00587



RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Il sistema di bloccaggio Basic-Holding-Fixture BHF di Schmalz non viene fornito montato. Il sistema è composto da diversi componenti che vengono ordinati indipendentemente l'uno dall'altro:

- Uni-Base UB adatto a Schmalz Steel-Plate ISST-MPL o per un tavolo liscio.
- Ventose Innospann ISCU
- Piastra di aspirazione Schmalz Balance SSPB con alloggiamento Innospann abbinato

Accessori disponibili: Ventosa di riferimento



Dati di costruzione RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Design di utilizzo	Basic Holding Fixture
Altezza H1	120,00 mm
Altezza H	99,00 mm
Diametro	85,0 mm
Freccia elastica Z	21,00 mm

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H1	120,00 mm
Altezza H	99,00 mm
Diametro esterno D1	60,4 mm
Freccia elastica Z	21,00 mm



Aspiratore ventosa di referenza

RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF



Art.-Nr.: 10.01.15.00587



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.15.00587



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **01.01.2026**

Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.

articolo alternativo



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00587