

Art.-Nr.: 10.01.15.00587



RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Construction de l'utilisation	Basic Holding Fixture
Hauteur H1	120,00 mm
Hauteur H	99,00 mm
Diamètre	85,0 mm
Allongement Z	21,00 mm

Le système de bridage Basic-Holding-Fixture BHF de Schmalz n'est pas fourni monté. Le système est constitué de plusieurs composants qui sont commandés indépendamment les uns des autres :

- Uni-Base UB convient pour la plaque métallique Schmalz ISST-MPL ou pour une table lisse
- Blocs ventouses Innospann ISCUP
- Ventouse Schmalz Balance SSPB avec prise Innospann assortie

Accessoires disponibles : bloc ventouse de référence



Données de construction RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H1	120,00 mm
Hauteur H	99,00 mm
Diamètre extérieur D1	60,4 mm
Allongement Z	21,00 mm



Bloc aspirateur de référence

RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF



Art.-Nr.: 10.01.15.00587



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.15.00587



Fin de série

La gamme de produits arrive en fin de série et est encore disponible jusqu'au **01.01.2026**

À partir de ce moment, l'article ne peut plus être commandé.

article alternatif



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00587