

Блочная присоска Innospann
ISBL-HD 80x40x38



Art.-Nr.: 10.01.15.00655



Технические данные

| Attribute | Value |
|-----------------|------------|
| Размеры (ДxШ) | 80 x 40 |
| Длина L | 80.00 mm |
| Ширина B | 40.00 mm |
| Высота H | 38.00 mm |
| Базовая площадь | 80 x 80 мм |


ISBL-HD 80x40x38

Состав системы Innospann ISST-MPL:

- Стальная плита ISST-MPL с магнитными крышками, клееным уплотнительным шнуром и винтами для использования на матричной накладке MPL
- Блочная присоска ISBL (поставляется отдельно)

Доступные запасные части: Магнитная крышка, уплотнительный шнур, уплотнительная рамка

Доступные принадлежности: FlexMat SFM



Конструктивные данные

| Attribute | Value |
|-----------|----------|
| Длина L1 | 80.00 mm |
| Длина L | 80.00 mm |
| Ширина B1 | 80.00 mm |
| Ширина B | 40.00 mm |
| Высота H | 38.00 mm |

Конструктивные данные ISBL-HD 80x40x38



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00655

1

Блочная присоска Innospann
ISBL-HD 80x40x38



Art.-Nr.: 10.01.15.00655



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.15.00655



Данные для заказа быстроизнашивающихся деталей 10.01.15.00655

| Тип | | Номер товара |
|----------------------|----------------------------|----------------|
| Уплотнительная рамка | ISDR 81x43x12 Cup 2 NBR-50 | 10.01.15.00418 |
| Уплотнительная рамка | ISDR 81x81x12 Cup 1 NBR-50 | 10.01.15.00158 |



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00655