

Schmalz Suction Plate Balance  
**SSPB-117 117-125 NBR**



Art.-Nr.: 10.01.15.00719



### Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale della guarnizione	Polisulfone
Altezza H1	137,00 mm
Diametro Ds	117,0 mm
Freccia elastica Z	8,00 mm
Materiale sostegno del pezzo	ED
Superficie di lavoro [mm]	117.0 ... 125.0

SSPB-117 117-125 NBR

Il sistema di bloccaggio Basic-Holding-Fixture BHF di Schmalz non viene fornito montato. Il sistema è composto da diversi componenti che vengono ordinati indipendentemente l'uno dall'altro:

- Uni-Base UB adatto a Schmalz Steel-Plate ISST-MPL o per un tavolo liscio.
- Ventose Innospann ISCU
- Piastra di aspirazione Schmalz Balance SSPB con alloggiamento Innospann abbinato

Accessori disponibili: Ventosa di riferimento



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H1	137,00 mm
Diametro esterno D	60,00 mm
Diametro Ds	117,0 mm
Freccia elastica Z	8,00 mm
Altezza operativa EH (min.)	117,00 mm
Altezza operativa EH (max.)	125,00 mm

Dati di costruzione SSPB-117 117-125 NBR



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00719](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00719)

Schmalz Suction Plate Balance

## SSPB-117 117-125 NBR



Art.-Nr.: 10.01.15.00719



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.15.00719](http://www.schmalz.com/10.01.15.00719)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00719](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00719)