

Schmalz Suction Plate Balance

SSPB-117 117-125 NBR



Art.-Nr.: 10.01.15.00719



Données techniques


Attribut	Valeur
Matière d'étanchéité	Perbunan
Hauteur H1	137,00 mm
Diamètre Ds	117,0 mm
Allongement Z	8,00 mm
Soutien de la pièce par la matière	ED
Zone de travail [mm]	117.0 ... 125.0

SSPB-117 117-125 NBR

Le système de bridage Basic-Holding-Fixture BHF de Schmalz n'est pas fourni monté. Le système est constitué de plusieurs composants qui sont commandés indépendamment les uns des autres :

- Uni-Base UB convient pour la plaque métallique Schmalz ISST-MPL ou pour une table lisse
- Blocs ventouses Innospann ISCUP
- Ventouse Schmalz Balance SSPB avec prise Innospann assortie

Accessoires disponibles : bloc ventouse de référence



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H1	137,00 mm
Diamètre extérieur D	60,00 mm
Diamètre Ds	117,0 mm
Allongement Z	8,00 mm
Hauteur d'utilisation EH (min.)	117,00 mm
Hauteur d'utilisation EH (max.)	125,00 mm

Données de construction SSPB-117 117-125 NBR



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00719

1

Schmalz Suction Plate Balance

SSPB-117 117-125 NBR



Art.-Nr.: 10.01.15.00719



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.15.00719



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.15.00719

2