

SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Art.-Nr.: 10.01.15.00850



Données techniques


Attribut	Valeur
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Connexion	M6-F
Hauteur H1	179,00 mm
Dmk	78,0 mm
Type de ventouse	Ventouses à soufflets FSG
Fonction ventouse	Épingles contrôlées indépendantes
Matière	VU1
Soutien de la pièce par la matière	NBR
Zone de travail [mm]	141.0 ... 171.0

SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Le blocs de bridage et préhension 3D Balance SSCB est livrée montée. La livraison se compose de :

Ventouse composée d'un corps en aluminium avec broches de positionnement
ventouses FSG-VU1 ou SAB-NBR

Pièces de rechange disponibles : ventouses (jeu de pièces de rechange), capuchon de protection



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H1	179,00 mm
Diamètre extérieur D1	134,0 mm
Filetage G1	M6-F
Filetage G2	G1/4"-F
Dmk	78,0 mm
Diamètre primitif D mk1	48,0 mm
Allongement Z	46,00 mm
Hauteur d'utilisation EH (min.)	141,00 mm
Hauteur d'utilisation EH (max.)	171,00 mm
Allongement de la course d'aspiration Zs	30,0 mm

Données de construction SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1



SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1

Art.-Nr.: 10.01.15.00850



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Poids propre	2.597,8 g
Taille	60,00



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.15.00850



Données de commande des accessoires 10.01.15.00850

Typ	Artikelnummer
Jeu de pièces de rechange	ERS SSCB-FG60-VU1 10.01.15.00953



Données de commande des pièces de rechange 10.01.15.00850

Typ	Artikelnummer
Jeu de pièces de rechange	ERS SSCB-FG60-VU1 10.01.15.00953
Chapeau (rond)	KAPP 7x10.5 SSCB 10.01.15.00918

