

Art.-Nr.: 10.01.15.00850

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Connessione	M6-IG
Altezza H1	179,00 mm
Dmk	78,0 mm
Tipo ventosa	Ventose a soffietto FSG
Funzione di ventosa	Pin a controllo indipendente
Materiale	VU1
Materiale sostegno del pezzo	NBR
Superficie di lavoro [mm]	141.0 ... 171.0

SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1


La ventosa Cup Balance SSCB viene fornita assemblata. La consegna consiste di:

- Ventosa Cup composta da corpo base in alluminio con perni di posizionamento
- Ventose FSG-VU1 o SAB-NBR

Parti di ricambio disponibili: Ventose (kit parti di ricambio), Coperchio di copertura

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H1	179,00 mm
Diametro esterno D1	134,0 mm
Filettatura G1	M6-IG
Filettatura G2	G1/4"-IG
Dmk	78,0 mm
Diametro del passo D mk1	48,0 mm
Freccia elastica Z	46,00 mm
Altezza operativa EH (min.)	141,00 mm
Altezza operativa EH (max.)	171,00 mm
Freccia elastica Zs	30,0 mm



Dati di costruzione SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1



Art.-Nr.: 10.01.15.00850

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Vulkollan VU1
Durezza del materiale [Shore A]	72,0 Shore A
Peso	2.597,8 g
Misura	60,00

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.15.00850

**Ordinare gli accessori dati 10.01.15.00850**

Typ	Artikelnummer
Kit pezzi di ricambio	ERS SSCB-FG60-VU1 10.01.15.00953

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.15.00850**

Typ	Artikelnummer
Kit pezzi di ricambio	ERS SSCB-FG60-VU1 10.01.15.00953
Protezione (tonda)	KAPP 7x10.5 SSCB 10.01.15.00918

