3D柔性真空抓手SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Art.-Nr.: 10.01.15.00922



SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1


柔性真空抓手SSCB经装配成一体后供货。配送包含：

- 铝制柔性真空抓手 ；带定位销
- 真空吸盘 FSG0VU1或者SAB-NBR

可用备件：吸盘 (备件套装)，保护盖

技术的数据

属性	价值
材料硬度[邵氏 A]	72.0 Shore A
连接	M6-F
高度 H1	179.00 mm
Dmk	78.0 mm
吸盘胶皮类型	波纹吸盘 FSG
功能抽吸吸盘胶皮	中心化固定引脚
材料	VU1
材料工件支持	NBR
工作区域[毫米]	141.0 ... 171.0



设计参数 SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

设计参数

属性	价值
高度 H1	179.00 mm
外部直径 D1	134.0 mm
螺纹 G1	M6-F
螺纹 G2	G1/4"-F
Dmk	78.0 mm
螺距直径 D mk1	48.0 mm
吸盘行程 Z	46.00 mm
操作高度 EH（min.）	141.00 mm
操作高度 EH（max.）	171.00 mm
吸盘行程 Zs	30.0 mm

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

3D柔性真空抓手SSCB

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Art.-Nr.: 10.01.15.00922

技术的数据

属性	价值
吸盘胶皮材料	氨基甲酸乙酯橡胶 VU1
材料硬度[邵氏 A]	72.0 Shore A
重量	2,609.70 g
尺寸	60.00

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.15.00922**

订单数据 备件序号 10.01.15.00922

Typ		针数
成套备件	ERS SSCB-FG60-VU1	10.01.15.00953
圆形盖	KAPP 7x10.5 SSCB	10.01.15.00918
活塞杆(安装)	KOLB-STAN 10x109.5 SSCB	10.01.15.01090

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn