

Art.-Nr.: 10.01.15.00922

**Teknik veriler**


Attribute	Value
Malzeme sertliği [Shore A]	72.0 Shore A
Bağlantı	M6-F
Yükseklik H1	179.00 mm
Dmk	78.0 mm
Vantuz tipi	Körüklü vantuzlar FSG
Fonksiyon vantuz	Merkezi sabit pimler
Malzeme	VU1
Malzeme iş parçası desteği	NBR
Çalışma alanı [mm]	141.0 ... 171.0

SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1

Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB monte edilmiş olarak teslim edilir. Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- Alüminyumdan yapılmış Vantuzlu Ayarlı Dengeleyici SSCB; konumlandırma pimleri ile
- Vantuzlar FSG-VU1 veya SAB-NBR

Mevcut yedek parçalar: Vantuzlar (yedek parça seti), kapak kapağı

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Yükseklik H1	179.00 mm
Dış çap D1	134.0 mm
Dış G1	M6-F
Dış G2	G1/4"-F
Dmk	78.0 mm
Hatve çapı D mk1	48.0 mm
Strok Z	46.00 mm
Çalışma yüksekliği EH (dak)	141.00 mm
Çalışma yüksekliği EH (maks.)	171.00 mm
Emme stroku Zs	30.0 mm

Tasarım verileri SSCB-78 141-171 ZP M6-IG FSG-VU1



Art.-Nr.: 10.01.15.00922

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Vulkollan VU1
Malzeme sertliđi [Shore A]	72.0 Shore A
Ağırlık	2609.7 g
Boyut	60.00

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.15.00922**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.15.00922**

Typ	Artikelnummer
Yedek parça seti	ERS SSCB-FG60-VU1
	10.01.15.00953

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.15.00922**

Typ	Artikelnummer
Yedek parça seti	ERS SSCB-FG60-VU1
	10.01.15.00953
Kapak (yuvarlak)	KAPP 7x10.5 SSCB
	10.01.15.00918

