

**Teknik veriler**

Boyut	70,00
Ek fonksiyon	Sensör NPN
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası	290,0 N
Soket	G1/4"-F
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu


SGM-S 70 G1/4-IG NPN

Mıknatıslı tutucu SGM monte edilmiş olarak teslim edilir. Üç versiyonu mevcuttur:

- SGM tipi tutucu - çeşitli çaplarda mevcuttur
- SGM-HD tipi tutucu - sağlam uygulamalar için paslanmaz çelik kavrama yüzeyi - çeşitli çaplarda mevcuttur
- SGM-S tipi tutucu - bir sensör tarafından kontrol edilen pistonlu

Mevcut yedek parçalar: sürtünme halkası, yakınlık anahtarı

Mevcut aksesuarlar: tutucu hystem

**Tasarım verileri**

Genişlik B	68,75 mm
Yükseklik H	80,20 mm
Dış çap D	68,00 mm
İç çap d	51,00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	11,0 mm
Dış G2	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG2	6,0 mm
Kablo uzunluğu	300,00 mm
Dış uzunluğu LG4	8,0 mm
Delik aralığı Y1	15,0 mm
Delik aralığı X1	58,0 mm
Dış G4	M5-F
Dış G3	M12x1-M

Tasarım verileri SGM-S 70 G1/4-IG NPN

Art.-Nr.: 10.01.17.00219

**Teknik veriler**

Ağırlık	730,00 g
Kurulum konumu	BEL
Artık tutma kuvveti	0,3 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 70 °C
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası	290,0 N
Ürün ailesi	SGM
Kontrol Valfi	Bistable

Note: Holding force: The value given is a statistical value with no safety factor; based on a plate with a thickness of 2 mm. For system configurations with magnetic grippers SGM, a safety factor of $S = 3$ must be applied

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.17.00219**

Typ	Ürün numarası
Holder system	HTS-A2 SGM 50/70 OP
Holder system	HTS-A2 D SGM 50/70 OP
Holder system	HTS-A3 SGM 50/70 OP
Holder system	HTS-A3 D SGM 50/70 OP
Tutucu sistemi	HPS-SGM 2M8 50/70 OP
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-5 5000 K-5P
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.17.00219**

Typ	Ürün numarası
Sürtünme halkası	REIB-RING SGM 70 PU-55
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00219