




Teknik veriler

Attribute	Value
Boyut	40.00
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.5 ... 6.0 bar
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası	100.0 N
Soket	G1/4"-F

SGM-SV 40 G1/4-IG



Tasarım verileri

Attribute	Value
Genişlik B	40.65 mm
Yükseklik H	70.20 mm
Dış çap D	40.00 mm
İç çap d	26.00 mm
Dış G1	G1/4"-F
Dış uzunluğu LG1	11.0 mm
Dış G2	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG2	6.0 mm
Dış uzunluğu LG4	7.0 mm
Delik aralığı X1	46.0 mm

Tasarım verileri SGM-SV 40 G1/4-IG

Magnetic gripper (prepared f sensor)

SGM-SV 40 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.17.00229



Teknik veriler

Attribute	Value
Ağırlık	255.0 g
Kurulum konumu	BEL
Artık tutma kuvveti	0.3 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	3.5 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 70 °C
Tutma kuvveti maks. sürtünme halkası	100.0 N
Kontrol Valfi	Bistable



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.17.00229



Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.17.00229

Typ	Ürün numarası
Erkek dişli elek	SIEB G1/8x3.5 MS 0.27/0.15 ISKT
	10.05.03.00008



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00229