


Art.-Nr.: 10.01.17.00411



REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65

## Données techniques

| Attribut                      | Valeur                          |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Taille                        | 40                              |
| Construction de l'utilisation | Préhenseur magnétique SGM-HT-HP |
| Diamètre extérieur D          | 40,00 mm                        |
| Diamètre intérieur d          | 32,00 mm                        |



## Données de construction

| Attribut             | Valeur   |
|----------------------|----------|
| Longueur L           | 10,70 mm |
| Diamètre extérieur D | 40,00 mm |

Données de construction REIB-RING SGM-HT-HP 40 HT2-65



Art.-Nr.: 10.01.17.00411



## Données techniques

| Attribut                                                  | Valeur                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Matière de la ventouse                                    | Matière haute température HT2 |
| Dureté de la matière [Shore A]                            | 65,0 Shore A                  |
| Poids propre                                              | 3,5 g                         |
| Taille                                                    | 40                            |
| Température de travail max.                               | 200,0 °C                      |
| Température de travail max. à court terme jusqu'à +250 °C |                               |



## Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.17.00411](http://www.schmalz.com/10.01.17.00411)

