




SGM-HT-HP 40x121

Manyetik tutucu SGM-HP/-HT (çoklu) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Montaj şunlardan oluşur:

- SGM-HP/-HT (çoklu) tipi tutucu
- Opsiyonel tutucu sistemi
- Opsiyonel yakınlık anahtarı (sadece SGM-HP için)



Tasarım verileri SGM-HT-HP 40x121

Teknik veriler

Attribute	Value
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2.5 ... 6.0 bar
Tutma kuvveti maks.	1170.0 N
Boyut	40x121

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L	121.00 mm
Genişlik B	40.00 mm
Yükseklik H2	36.70 mm
Yükseklik H	101.70 mm
Diş G2	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG2	6.0 mm
İş parçası çapı (dak)	63.0 mm
Diş uzunluğu LG4	7.0 mm
Yükseklik H3	33.60 mm
Yükseklik H4	2.60 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00544

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	1500.0 g
Kurulum konumu	BEL
Artık tutma kuvveti	1.8 N
Çalışma sıcaklığı maks.	350.0 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2.5 ... 6.0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 150 °C
Tutma kuvveti maks.	1170.0 N
Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı.	4.00 mm
Kontrol Valfi	Bistable

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.17.00544**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.17.00544**

Typ		Ürün numarası
Dönüşüm kiti	UMR-SET SGM-HT-HP 3RR	10.01.17.00663
Holder system	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
Holder system	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
Holder system	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
Holder system	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589
Holder system	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
Holder system	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.17.00544**

Typ		Ürün numarası
Set of spare parts	ERS SGM-40x121 2RAILS	10.01.17.00572

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00544