支架系统

HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP


Art.-Nr.: 10.01.17.00557



HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

技术的数据

属性	价值
尺寸	30/40
使用結構設計	磁性吸盘 SGM-HP
连接 1	球头 28.5 mm



设计参数 HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

设计参数

属性	价值
长度 L	84.00 mm
宽度 B	26.00 mm
高度 H1	48.30 mm
高度 H2	6.00 mm
高度 H	9.40 mm
外部直径 D	28.50 mm
内径 d	4.50 mm
高度 H3	27.10 mm
高度 H4	35.00 mm
孔径 Y1	12.0 mm
孔径 X1	74.0 mm

技术的数据

属性	价值
重量	86.00 g
材料	铝
尺寸	30/40

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

支架系统

HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP

Art.-Nr.: 10.01.17.00557

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.17.00557**

订单数据 附件 **10.01.17.00557**

Typ		针数
通用支架	HTR-UNI 2N X3	10.01.03.00302

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn