

Garra magnética  
**SGM-HP 40x121**



Art.-Nr.: 10.01.17.00566



**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx.	1.070,0 N
Tamaño	40x121


SGM-HP 40x121

La garra magnética SGM-HP/HT (múltiple) se suministra montada.

El producto se compone de:

- Garra del tipo SGM-HP/HT (múltiple)
- Sistema de soporte opcional
- Interruptor de proximidad opcional (sólo para SGM-HP)

**Datos de diseño**



Atributo	Valor
Longitud L	121,00 mm
Anchura B	40,00 mm
Altura H2	36,70 mm
Altura H	101,70 mm
Rosca G2	G 1/8"-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Diámetro de la pieza (mín.)	63,0 mm
Longitud de rosca LG4	7,0 mm
Altura H3	33,60 mm
Altura H4	2,60 mm

Datos de diseño SGM-HP 40x121



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00566](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00566)

# Garra magnética

## SGM-HP 40x121



Art.-Nr.: 10.01.17.00566



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Peso	1.500,0 g
Posición de instalación	BEL
Fuerza de retención residual	1,8 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 70 °C
Fuerza de retención máx.	1.070,0 N
Espesor de placa óptimo para fuerza de retención máx.	4,00 mm
Válvula de mando	Biestable



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.17.00566](http://www.schmalz.com/10.01.17.00566)



### Pedir accesorios de datos 10.01.17.00566

Typ		n
Set de reequipamiento	UMR-SET SGM-HP 3RR	10.01.17.00662
Sistema de soporte	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
Sistema de soporte	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
Sistema de soporte	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
Sistema de soporte	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
Sistema de soporte	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
Sistema de soporte	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589
Interruptor de proximidad	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
Interruptor de proximidad	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002



### Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.17.00566

Typ		n
Juego de piezas de repuesto	ERS SGM-40x121 2RAILS	10.01.17.00572



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00566](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00566)