


Art.-Nr.: 10.01.17.00567



技術資料

| | |
|-----|-------------------|
| サイズ | 30/40 |
| 構築用 | マグネットグリッパー SGM-HP |
| 接続1 | 溝付きボルト Ø19 mm |

HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP



デザインデータ

| | |
|----------------------|----------|
| グリッパーの長さ L | 84.00 mm |
| 幅 B | 26.00 mm |
| 高さ H1 | 37.80 mm |
| 高さ H2 | 6.00 mm |
| 高さ H | 9.90 mm |
| 外径 D | 19.00 mm |
| 内径 d | 4.50 mm |
| 高さ H3 | 27.90 mm |
| 高さ H4 | 26.80 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 12.0 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 74.0 mm |

デザインデータ HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP



技術資料

| | |
|-----|---------|
| 質量 | 70.40 g |
| 材質 | アルミ |
| サイズ | 30/40 |


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567