


Art.-Nr.: 10.01.17.00567



## Технические данные

| Attribute                   | Value                   |
|-----------------------------|-------------------------|
| размер                      | 30/40                   |
| Использование в конструкции | Магнитный захват SGM-HP |
| Соединение 1                | Болт с канавкой Ø19 мм  |

HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP



## Конструктивные данные

| Attribute            | Value    |
|----------------------|----------|
| Длина L              | 84.00 mm |
| Ширина B             | 26.00 mm |
| Высота H1            | 37.80 mm |
| Высота H2            | 6.00 mm  |
| Высота H             | 9.90 mm  |
| Наружный диаметр D   | 19.00 mm |
| Внутренний диаметр d | 4.50 mm  |
| Высота H3            | 27.90 mm |
| Высота H4            | 26.80 mm |
| Форма отверстия Y1   | 12.0 mm  |

Конструктивные данные HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP



## Технические данные

| Attribute | Value    |
|-----------|----------|
| Вес       | 70.4 g   |
| Материал  | алюминий |
| размер    | 30/40    |


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567)

Система держателя

## HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP



Art.-Nr.: 10.01.17.00567



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.17.00567](http://www.schmalz.com/10.01.17.00567)



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00567)