


Art.-Nr.: 10.01.17.00578



## 技術資料

| 属性  | 価値            |
|-----|---------------|
| 構築用 | マグネットグリッパー    |
| 接続1 | 溝付きボルト Ø19 mm |
| サイズ | 50/70         |

HTS-A2 SGM 50/70 OP



## デザインデータ

| 属性                   | 価値       |
|----------------------|----------|
| グリッパーの長さ L           | 69.00 mm |
| 幅B                   | 26.00 mm |
| 高さ H1                | 37.80 mm |
| 高さ H2                | 6.00 mm  |
| 高さ H                 | 9.90 mm  |
| 外径D                  | 19.00 mm |
| 内径d                  | 5.50 mm  |
| 高さ H3                | 27.90 mm |
| 高さ H4                | 26.80 mm |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1 | 15.0 mm  |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 58.0 mm  |

デザインデータ HTS-A2 SGM 50/70 OP



## 技術資料

| 属性  | 価値      |
|-----|---------|
| 質量  | 62.10 g |
| 材質  | アルミ     |
| サイズ | 50/70   |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00578](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00578)

ホルダーシステム

## HTS-A2 SGM 50/70 OP



Art.-Nr.: 10.01.17.00578



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.01.17.00578](http://www.schmalz.co.jp/10.01.17.00578)



[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00578](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.01.17.00578)