


Art.-Nr.: 10.01.17.00581



技術資料

構築用	マグネットグリッパー
接続1	溝付きボルト Ø19 mm
サイズ	30/40

HTS-A2 SGM 30/40 OP



デザインデータ

グリッパーの長さ L	55.00 mm
幅 B	20.50 mm
高さ H1	37.30 mm
高さ H	9.40 mm
外径 D	19.00 mm
内径 d	4.50 mm
高さ H3	27.90 mm
高さ H4	26.30 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ Y1	12.0 mm
吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1	46.0 mm

デザインデータ HTS-A2 SGM 30/40 OP



技術資料

質量	47.00 g
材質	アルミ
サイズ	30/40

