
支架系统

HTS-A2 D SGM 50/70 OP


Art.-Nr.: 10.01.17.00587



HTS-A2 D SGM 50/70 OP

技术的数据

属性	价值
使用結構設計	磁性吸盘
连接 1	螺栓接口 Ø19mm
尺寸	50/70
形状	双重锁定



设计参数 HTS-A2 D SGM 50/70 OP

设计参数

属性	价值
长度 L	69.00 mm
宽度 B2	7.00 mm
宽度 B	92.00 mm
高度 H1	37.80 mm
高度 H2	5.50 mm
高度 H	9.90 mm
外部直径 D	19.00 mm
内径 d	5.50 mm
宽度 B3	3.50 mm
高度 H3	27.90 mm
高度 H4	26.80 mm
孔径 Y1	33.5 mm
孔径 Y2	59.0 mm
孔径 X1	58.0 mm

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

支架系统

HTS-A2 D SGM 50/70 OP

Art.-Nr.: 10.01.17.00587

技术的数据

属性	价值
重量	139.00 g
材料	铝
尺寸	50/70

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.17.00587**

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn