


Art.-Nr.: 10.01.17.00604



Données techniques

Attribut	Valeur
Poids propre	89,0 g
Matière	Acier inoxydable austénitique
Taille	40
Plage de pression (pression de service) [bar]	bar
Température de travail	°C
Diamètre de la pièce (min.)	10,0 mm
Diamètre de la pièce (max.)	30,0 mm
Forme	Double prisme

ADP-E-TRI 40 SET



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	19,70 mm
Longueur L	37,30 mm
Largeur B	30,00 mm
Hauteur H	6,00 mm
Diamètre intérieur d	4,30 mm
Diamètre de la pièce (min.)	10,0 mm
Diamètre de la pièce (max.)	30,0 mm
Espacement des trous X1	12,0 mm

Données de construction ADP-E-TRI 40 SET



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.17.00604



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00604