

Art.-Nr.: 10.01.17.00612

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Force de préhension	231,0 N
Taille	30
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Prise	G1/8"-F


SGM-HPm 30 G1/8-IG

Le préhenseur magnétique SGM-HPm est livré monté. Le produit se compose de :

- Préhenseur de type SGM-HPm
- Élément de préhension pour une force de préhension maximale sur les pièces fines

Pièces de rechange disponibles : éléments de préhension

Accessoires disponibles : détecteur de proximité, système de support HTS, éléments de préhension pour surfaces 3D et pions de centrage (spécifiques au client, sur demande), éléments de préhension pour l'empilage de tôles d'épaisseurs différentes



Données de construction SGM-HPm 30 G1/8-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	20,50 mm
Largeur B2	15,00 mm
Largeur B	30,00 mm
Hauteur H2	9,70 mm
Hauteur H	105,30 mm
Diamètre intérieur d1	3,1 mm
d2	3,1 mm
Diamètre intérieur d	3,05 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00612

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	278,0 g
Position d'installation	BEL
Force de préhension	231,0 N
Force de préhension restante	0,3 N
Plage de pression (pression de service) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Température de travail	5 ... 70 °C
Épaisseur de la plaque optimale pour la force de préhension max.	2,00 mm
Vanne de commande	Bistable
Angle	35,0 °

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.17.00612

**Données de commande des accessoires 10.01.17.00612**

Typ		num
Élément de préhension SGM	GR-E SGM-HPm 30 DES 0.7 SET	10.01.17.00684
Élément de préhension SGM	GR-E SGM-HPm 30 DES 0.5 SET	10.01.17.00685
Élément de préhension SGM	GR-E SGM-HPm 30 CP9.6 SET	10.01.17.00690
Commutateur de proximité	NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC	10.01.17.00614
Jeu d'assemblage	SET SGM-HPm EINR	10.01.17.00647
Smart Device Interface	SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC	21.10.02.00017
Commutateur de proximité	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
Commutateur de proximité	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
Câble de raccordement	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Système de support	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS	10.01.17.00645
Système de support	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA	10.01.17.00642
Système de support	HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00567
Système de support	HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00557
Système de support	HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00563
Système de support	HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP	10.01.17.00651

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.17.00612**

Typ		num
Élément de préhension SGM	GR-E SGM-HPm 30 max. SET	10.01.17.00676


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00612