

Art.-Nr.: 10.01.17.00614



NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

Données techniques

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Capteur cylindrique magnétique
Connexion électrique	Connecteur M8, 4 pôles
Tension DC	10 - 30 V - DC

Données de construction NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L	27,00 mm
Hauteur H	5,50 mm

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Pressostat et vacuostat de type construction	Capteur cylindrique magnétique
Connexion électrique	Connecteur M8, 4 pôles
Poids propre	9,5 g
Tension DC	10 - 30 V - DC
Température de travail	-25,0 ... 80,0 °C
Vanne de commande	Sans courant, ouvert

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.17.00614WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00614