

Art.-Nr.: 10.01.17.00614



NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC

Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Sensor de cilindro magnético
Conexión eléctrica	Conector M8, 4 polar
Tensión DC	10 - 30 V DC

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L	27,00 mm
Altura H	5,50 mm

Datos de diseño NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC



Datos técnicos

Atributo	Valor
Vacuestato para la tipo de construcción	Sensor de cilindro magnético
Conexión eléctrica	Conector M8, 4 polar
Peso	9,5 g
Tensión DC	10 - 30 V DC
Temperatura de uso	-25,0 ... 80,0 °C
Válvula de mando	Abierta sin corriente



Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.17.00614



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00614