

Art.-Nr.: 10.01.17.00634

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Forza di presa	387,0 N
Misura	40
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Presa di corrente	G1/4"-IG


SGM-HPm 40 G1/4-IG

La ventosa magnetica SGM-HPm viene fornita assemblata. Il prodotto è composto da:

- Pinza di presa tipo SGM-HPm
- Elemento di presa per la massima forza di presa con pezzi sottili

Pezzi di ricambio disponibili: elementi di presa

Accessori disponibili: interruttore di prossimità, sistema di supporto HTS, elementi di presa per superfici 3D e perni di centratura (specifici per il cliente, su richiesta), elementi di presa per l'impilamento di fogli di spessore diverso



Dati di costruzione SGM-HPm 40 G1/4-IG

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	32,00 mm
Larghezza B2	24,20 mm
Larghezza B	40,00 mm
Altezza H2	9,70 mm
Altezza H	105,30 mm
Diametro interno d1	3,1 mm
d2	3,1 mm
Diametro interno d	3,05 mm
Filettatura G1	G1/4"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.17.00634

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	460,0 g
Posizione di installazione	BEL
Forza di presa	387,0 N
Forza di presa rimanente	0,3 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 70 °C
Spessore della lastra ottimale per la forza di tenuta max.	2,00 mm
Valvola di controllo	Bistabile
Angolare	35,0 °

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.17.00634](http://www.schmalz.com/10.01.17.00634)**Ordinare gli accessori dati 10.01.17.00634**

Typ		codice articolo
Elemento di presa SGM	GR-E SGM-HPm 40 DES 1 SET	10.01.17.00657
Elemento di presa SGM	GR-E SGM-HPm 40 DES 0.7 SET	10.01.17.00648
Elemento di presa SGM	GR-E SGM-HPm 40 CP9.6 SET	10.01.17.00659
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA SMAGN 10-30V-DC	10.01.17.00614
Set di montaggio	SET SGM-HPm EINR	10.01.17.00647
Smart Device Interface	SDI IOL M12-5 24V-DC 24V-DC	21.10.02.00017
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
Cavo di connessione	ASK-S B-M8-4 1500 S-M12-4 PUR	21.04.05.00075
Sistema di supporto	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MS	10.01.17.00645
Sistema di supporto	HTS-AE SGM-HPm 30/40 OP MA	10.01.17.00642
Sistema di supporto	HTS-A2 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00567
Sistema di supporto	HTS-A3 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00557
Sistema di supporto	HTS-A5 SGM-HP 30/40 OP	10.01.17.00563
Sistema di supporto	HPS-SGM-HP 2M8 30/40 OP	10.01.17.00651
Set di montaggio	SET SGM-HPm SCHR 40	10.01.17.00679

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.17.00634**

Typ		codice articolo
Elemento di presa SGM	GR-E SGM-HPm 40 max. SET	10.01.17.00650


[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00634](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00634)