



SGM-HP 40x121 3RR

Manyetik tutucu SGM-HP/-HT (çoklu) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Montaj şunlardan oluşur:


- SGM-HP/-HT (çoklu) tipi tutucu
- Opsiyonel tutucu sistemi
- Opsiyonel yakınlık anahtarı (sadece SGM-HP için)

Teknik veriler

Attribute	Value
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Tutma kuvveti maks.	730.0 N
Boyut	40x121
Şekil	3 sürtünme halkası

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	32.00 mm
Uzunluk L	121.00 mm
Genişlik B2	24.20 mm
Genişlik B	40.00 mm
Yükseklik H2	34.40 mm
Yükseklik H	99.40 mm
Dış çap D	40.00 mm
Dış G2	G1/8"-F
Dış uzunluğu LG2	6.0 mm
Dış uzunluğu LG4	7.0 mm



Tasarım verileri SGM-HP 40x121 3RR

Art.-Nr.: 10.01.17.00643

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	1220.0 g
Kurulum konumu	BEL
Artık tutma kuvveti	0.5 N
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Çalışma sıcaklığı	5 ... 70 °C
Tutma kuvveti maks.	730.0 N
Maksimum tutma kuvveti için optimum sac kalınlığı.	4.00 mm
Kontrol Valfi	Bistable

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.17.00643**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.17.00643**

Typ	Ürün numarası
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300
Yakınlık anahtarı	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PU MI-TR
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6
Vakum hortumu (metre)	VSL 6-4 PTFE MI-TR
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT
Holder system	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP
Holder system	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP
Holder system	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP
Holder system	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP
Holder system	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP
Holder system	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.17.00643**

Typ	Ürün numarası
Sürtünme halkası	REIB-RING SGM-HP 40 PU-55
	10.01.17.00373

WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00643