

Art.-Nr.: 10.01.17.00643

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Forza di presa max.	730,0 N
Misura	40x121
Forma	3 anelli di attrito

SGM-HP 40x121 3RR


La ventosa magnetica SGM-HP/HT (multipla) viene fornita montata.

Il prodotto è costituito da:

- Ventosa del tipo SGM-HP/HT (multipla)
- Sistema di supporto opzionale
- Interruttore di prossimità opzionale (solo per SGM-HP)

**Dati di costruzione**

Attributo	Valore
Lunghezza L2	32,00 mm
Lunghezza L	121,00 mm
Larghezza B2	24,20 mm
Larghezza B	40,00 mm
Altezza H2	34,40 mm
Altezza H	99,40 mm
Diametro esterno D	40,00 mm
Filettatura G2	G 1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG2	6,0 mm
Lunghezza della filettatura LG4	7,0 mm



Dati di costruzione SGM-HP 40x121 3RR

Art.-Nr.: 10.01.17.00643

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	1.220,0 g
Posizione di installazione	BEL
Forza di presa rimanente	0,5 N
Campo di pressione (pressione di esercizio) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Temperatura d'intervento	5 ... 70 °C
Forza di presa max.	730,0 N
Spessore della lastra ottimale per la forza di tenuta max.	4,00 mm
Valvola di controllo	Bistabile

**Ulteriore documentazione**I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.17.00643](http://www.schmalz.com/10.01.17.00643)**Ordinare gli accessori dati 10.01.17.00643**

Typ		codice articolo
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
Finecorsa di prossimità	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tubo flessibile per vuoto (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Raccordo a innesto diritto	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Raccordo a innesto angolare	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Sistema di supporto	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
Sistema di supporto	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
Sistema di supporto	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
Sistema di supporto	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
Sistema di supporto	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
Sistema di supporto	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.17.00643**

Typ		codice articolo
Anello di attrito	REIB-RING SGM-HP 40 PU-55	10.01.17.00373

