

Art.-Nr.: 10.01.17.00643



SGM-HP 40x121 3RR

La garra magnética SGM-HP/HT (múltiple) se suministra montada.

El producto se compone de:


- Garra del tipo SGM-HP/HT (múltiple)
- Sistema de soporte opcional
- Interruptor de proximidad opcional (sólo para SGM-HP)

Datos técnicos

Atributo	Valor
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Fuerza de retención máx.	730,0 N
Tamaño	40x121
Forma	3 anillos de fricción

Datos de diseño

Atributo	Valor
Longitud L2	32,00 mm
Longitud L	121,00 mm
Anchura B2	24,20 mm
Anchura B	40,00 mm
Altura H2	34,40 mm
Altura H	99,40 mm
Diámetro exterior D	40,00 mm
Rosca G2	G1/8"-HE
Longitud de rosca LG2	6,0 mm
Longitud de rosca LG4	7,0 mm



Datos de diseño SGM-HP 40x121 3RR



Art.-Nr.: 10.01.17.00643

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Peso	1.220,0 g
Posición de instalación	BEL
Fuerza de retención residual	0,5 N
Margen de presión (presión operativa) [bar]	2,5 ... 6,0 bar
Temperatura de uso	5 ... 70 °C
Fuerza de retención máx.	730,0 N
Espesor de placa óptimo para fuerza de retención máx.	4,00 mm
Válvula de mando	Biestable

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.17.00643

**Pedir accesorios de datos 10.01.17.00643**

Typ		n
Interruptor de proximidad	NAEH-SCHA SMAGN-PNP S051 300	10.01.17.00199
Interruptor de proximidad	NAEH-SCHA SMAGN-NPN S050 300	10.01.17.00215
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PU MI-TR	10.07.09.00002
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tubo flexible de vacío (metro)	VSL 6-4 PTFE MI-TR	10.07.09.00157
Enchufe rápido recto	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Conector rápido acodado	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Sistema de soporte	HTS-A2 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00570
Sistema de soporte	HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00546
Sistema de soporte	HTS-A5 SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00559
Sistema de soporte	HTS-A2 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00591
Sistema de soporte	HTS-A3 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00590
Sistema de soporte	HTS-A5 EW SGM-HP 40x121 OP	10.01.17.00589

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.17.00643**

Typ		n
Anillo de fricción	REIB-RING SGM-HP 40 PU-55	10.01.17.00373


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.17.00643