
支架系统

HPS-SGM 2M8 50/70 OP

Art.-Nr.: 10.01.17.00653




HPS-SGM 2M8 50/70 OP

HPS-SGM支架提供了用于SGM的固定螺丝。

可用的附件：安装套件

技术的数据

属性	价值
使用結構設計	磁性吸盘
连接 1	2 个 M8 螺钉
尺寸	50/70
形状	单件式



设计参数 HPS-SGM 2M8 50/70 OP

设计参数

属性	价值
长度 L2	20.00 mm
长度 L	69.00 mm
宽度 B1	56.00 mm
宽度 B	26.00 mm
高度 H1	24.00 mm
高度 H	9.40 mm
内径 d1	5.5 mm
内径 d	8.40 mm
孔径 Y1	15.0 mm
孔径 Y2	42.0 mm
孔径 X1	58.0 mm

技术的数据

属性	价值
重量	63.40 g

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn

支架系统

HPS-SGM 2M8 50/70 OP

Art.-Nr.: 10.01.17.00653

更多文件

与文章相关的 CAD 数据和其他文件可在以下网址找到： **www.schmalz.net/cn/10.01.17.00653**

订单数据 附件 **10.01.17.00653**

Typ		针数
维护装置	SET HP 2xM8 T	10.07.06.00738
维护装置	SET HP 2xM8 PXT	10.07.06.00745

联系 Schmalz： 施迈茨（中国）有限公司 • 中国上海浦东新区高科东路777弄8号（阳光商业中心）808-809室 • +86（0）512 5376 0001 • schmalz@schmalz.net.cn