


Быстросменная Mono Base
SQC-MB-62.9x18-M12-AG



Art.-Nr.: 10.01.18.01031



Технические данные


Attribute	Value
Использование в конструкции	Быстросменное соединение
Высота H	18.00 mm
Наружный диаметр D	62.90 mm
Резьба G1	M12-M

SQC-MB-62.9x18-M12-AG

Быстросменная система Schmalz не поставляется в сборе. Система состоит из трех компонентов, которые заказываются независимо друг от друга:

- Интерфейс стола станка: Быстросменная Mono-Base Schmalz SQC-MB с полым винтом для постоянного удержания на столе машины
- Присоска: Быстросменная присоска Schmalz SQC-C, поверхность всасывания опционально квадратная или круглая
- Крышка: Быстросменная крышка Schmalz ABDK SQC

Доступные запасные части: Уплотнительная рамка, V-образное кольцо, полый винт, прижимной элемент для 30° решетки



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H1	52.80 mm
Высота H2	24.80 mm
Высота H	18.00 mm
Наружный диаметр D	62.90 mm
Резьба G1	M12-M

Конструктивные данные SQC-MB-62.9x18-M12-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.18.01031

Art.-Nr.: 10.01.18.01031



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.18.01031



Discontinued item

The product family will be discontinued and is available until **01.01.2025**

Starting from this time, the article can no longer be ordered.

alternative article



Данные для заказа запасных частей 10.01.18.01031

Typ		Artikelnummer
Полый винт, специальная форма	SCHR M12x52.9 VC-SYS	10.01.18.01030

