

Schmalz Quick aspiratore ventosa
SQC-C-RU-80x102-HT1



Art.-Nr.: 10.01.18.01090



SQC-C-RU-80x102-HT1


Dati tecnici

Attributo	Valore
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Materiale	Alluminio
Materiale della guarnizione	Mat. alta temp. HT1
Design di utilizzo	Sistema di sostituzione rapida
Altezza H	102,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm
Materiale sostegno del pezzo	ED

Il sistema di cambio rapido Schmalz non viene fornito assemblato. Il sistema è costituito da tre componenti, ordinati indipendentemente l'uno dall'altro, costituiti da:

- Interfaccia tavola macchina: Schmalz-Quick-Change Mono-Base SQC-MB con bullone a banjo, per una ritenzione permanente sulla tavola macchina
- Ventosa: Schmalz-Quick-Change Cup SQC-C, superficie di aspirazione a scelta rettangolare o rotonda
- Coperchio: Schmalz-Quick-Change Cover ABDK SQC

Parti di ricambio disponibili: Bordi di tenuta, anello a V, vite cava, pezzo di spinta per griglia a 30°



Dati di costruzione SQC-C-RU-80x102-HT1

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H1	119,80 mm
Altezza H	102,00 mm
Diametro esterno D	80,00 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.18.01090

Schmalz Quick aspiratore ventosa
SQC-C-RU-80x102-HT1



Art.-Nr.: 10.01.18.01090



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.18.01090



Articolo fuori produzione

La famiglia di prodotti è in fase di esaurimento e sarà disponibile fino al **01.01.2025**
Da questo momento in poi l'articolo non potrà più essere ordinato.
articolo alternativo



Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.18.01090

Typ		Artikelnummer
Bordi di tenuta	ISDR 81x12 SQC HT1	10.01.18.00842



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.18.01090