




Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	33,00

SPG 33 SI-45 SC040

La ventouse SPG (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type SPG – pièce en élastomère
- Élément de fixation de type SC – disponible dans différents filetages



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,80 mm
Hauteur H	37,50 mm
Longueur de la tête Lk	25,50 mm
Diamètre de la tête Dk	21,5 mm
Diamètre intérieur d1	11,0 mm
Diamètre intérieur d	7,30 mm
Diamètre Ds	32,1 mm
Hauteur H3	7,00 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SPG 33 SI-45 SC040

Art.-Nr.: 10.01.19.00002

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Poids propre	12,6 g
Volume	8,047 cm ³
Taille	33,00
Famille de produits	SPG

Note : Force d'aspiration : La force d'aspiration et le vide de fonctionnement dépendent de la géométrie et des caractéristiques de surface du chocolat. Nous recommandons un vide en fonctionnement maximal de -150 mbar Poids propre de la pièce : Pour les manipulations avec de fortes accélérations (jusqu'à 10g).

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.19.00002

**Données de commande des accessoires 10.01.19.00002**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

