

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 20 ED-85 SC045


Art.-Nr.: 10.01.19.00003



SAXM 20 ED-85 SC045

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Tamaño	20,00



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,00 mm
Altura H	16,70 mm
Diámetro de la cabeza Dk	19,5 mm
Diámetro interior d1	15,3 mm
Diámetro interior d	9,70 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	21,8 mm
Diámetro Dmax(S)	26,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos de diseño SAXM 20 ED-85 SC045



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00003

Art.-Nr.: 10.01.19.00003

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 045
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	5,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	20,00 N
Peso	2,8 g
Fuerza lateral	15,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	20,0 N
Volumen	2,688 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAXM

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.19.00003

**Pedir accesorios de datos 10.01.19.00003**

Typ		n
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 G1/4-AG L	10.01.06.02818
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 G1/4-IG L	10.01.06.02736
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 G3/8-AG L	10.01.06.02807
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 G3/8-IG L	10.01.06.02737
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M10-AG L	10.01.06.02819
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M12-AG L	10.01.06.03253
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M12x1.5-AG L	10.01.06.03185
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M14x1-IG L	10.01.06.03382
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M14x1.5-AG L	10.01.06.02820
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M16-AG L	10.01.06.03299
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M16x1.5-AG L	10.01.06.03186
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 RA L	10.01.06.02813
Schmalz-Connector-Tornillo	SC-S 045 FDC-L	10.01.06.02803


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00003