

Ventosa a campana (tonda)


SAXM 20 ED-85 SC045



Art.-Nr.: 10.01.19.00003



SAXM 20 ED-85 SC045



Dati di costruzione SAXM 20 ED-85 SC045

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	20,00

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	7,00 mm
Altezza H	16,70 mm
Diametro della testa Dk	19,5 mm
Diametro interno d1	15,3 mm
Diametro interno d	9,70 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	21,8 mm
Diametro Dmax(S)	26,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00003

Art.-Nr.: 10.01.19.00003

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 045
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	5,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	20,00 N
Peso	2,8 g
Forza laterale	15,0 N
Forza laterale superficie oleosa	20,0 N
Volume	2,688 cm ³
Misura	20,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00003

**Ordinare gli accessori dati 10.01.19.00003**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 G1/4-AG L	10.01.06.02818
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 G1/4-IG L	10.01.06.02736
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 G3/8-AG L	10.01.06.02807
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 G3/8-IG L	10.01.06.02737
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M10-AG L	10.01.06.02819
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M12-AG L	10.01.06.03253
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M12x1.5-AG L	10.01.06.03185
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M14x1-IG L	10.01.06.03382
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M14x1.5-AG L	10.01.06.02820
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M16-AG L	10.01.06.03299
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M16x1.5-AG L	10.01.06.03186
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 RA L	10.01.06.02813
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 045 FDC-L	10.01.06.02803

