

Ventouse en cloche (ronde)

## SAXM 20 ED-85 SC045




Art.-Nr.: 10.01.19.00003



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Taille	20,00

SAXM 20 ED-85 SC045



### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	7,00 mm
Hauteur H	16,70 mm
Diamètre de la tête Dk	19,5 mm
Diamètre intérieur d1	15,3 mm
Diamètre intérieur d	9,70 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	21,8 mm
Diamètre Dmax(S)	26,0 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données de construction SAXM 20 ED-85 SC045



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00003](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00003)

Art.-Nr.: 10.01.19.00003

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 045
Matière de la ventouse	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	5,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	20,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	20,00 N
Poids propre	2,8 g
Force latérale	15,0 N
Force latérale surface huileuse	20,0 N
Volume	2,688 cm <sup>3</sup>
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SAXM

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.19.00003](http://www.schmalz.com/10.01.19.00003)

**Données de commande des accessoires 10.01.19.00003**

Typ		num
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 G1/4-AG L	10.01.06.02818
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 G1/4-IG L	10.01.06.02736
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 G3/8-AG L	10.01.06.02807
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 G3/8-IG L	10.01.06.02737
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 M10-AG L	10.01.06.02819
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 M12-AG L	10.01.06.03253
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 M12x1.5-AG L	10.01.06.03185
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 M14x1-IG L	10.01.06.03382
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 M14x1.5-AG L	10.01.06.02820
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 M16-AG L	10.01.06.03299
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 M16x1.5-AG L	10.01.06.03186
Schmalz-Connector-Adaptateur	SC-A 045 RA L	10.01.06.02813
Schmalz-Connector-Vis	SC-S 045 FDC-L	10.01.06.02803

