Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 30 ED-85 SC045

Art.-Nr.: 10.01.19.00004

SAXM 30 ED-85 SC045

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Tamaño	30,00



Datos de diseño SAXM 30 ED-85 SC045

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,00 mm
Altura H	18,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	19,2 mm
Diámetro interior d1	15,6 mm
Diámetro interior d	9,70 mm
Recorrido de resorte Z	4,3 mm
Diámetro Ds	31,6 mm
Diámetro Dmax(S)	35,2 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 30 ED-85 SC045

Art.-Nr.: 10.01.19.00004

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 045
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85,0 Shore A
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d	5,0 mm
Radio de la pieza mín. (convexo)	18,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	39,00 N
Peso	3,2 g
Fuerza lateral	32,0 N
Fuerza lateral superficie aceitosa	41,0 N
Volumen	4,549 cm^3
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SAXM

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: **www.schmalz.com/10.01.19.00004**

Pedir accesorios de datos 10.01.19.00004

Typ		n
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 G1/4-AG L	10.01.06.02818
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 G1/4-IG L	10.01.06.02736
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 G3/8-AG L	10.01.06.02807
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 G3/8-IG L	10.01.06.02737
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M10-AG L	10.01.06.02819
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 M14x1.5-AG L	10.01.06.02820
Schmalz-Connector-Adaptador	SC-A 045 RA L	10.01.06.02813
Schmalz-Connector-Tornillo	SC-S 045 FDC-L	10.01.06.02803

Póngase en contacto con Schmalz: Schmalz S.A. • Avda. Ribera de Axpe. 49 • P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 • 48950 Erandio (Vizcaya) • +34 94 480 5585, schmalz@schmalz.es