

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 40 ED-85 SC045


Art.-Nr.: 10.01.19.00005



SAXM 40 ED-85 SC045

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Misura	40,00



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	7,00 mm
Altezza H	20,60 mm
Diametro della testa Dk	19,2 mm
Diametro interno d1	15,6 mm
Diametro interno d	9,70 mm
Freccia elastica Z	6,9 mm
Diametro Ds	41,3 mm
Diametro Dmax(S)	45,4 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione SAXM 40 ED-85 SC045



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00005

1

Ventosa a campana (tonda)

SAXM 40 ED-85 SC045



Art.-Nr.: 10.01.19.00005



Dati tecnici

Attributo	Valore
Famiglia di nippri	SC 045
Materiale della ventosa	Elastodur ED
Durezza del materiale [Shore A]	85,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	5,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	25,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	69,00 N
Peso	4,30 g
Forza laterale	38,0 N
Forza laterale superficie oleosa	71,0 N
Volume	8,317 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SAXM

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.19.00005



Dati di ordinazione accessori 10.01.19.00005

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 G1/4-AG L	10.01.06.02818
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 G1/4-IG L	10.01.06.02736
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 G3/8-AG L	10.01.06.02807
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 G3/8-IG L	10.01.06.02737
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M10-AG L	10.01.06.02819
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 M14x1.5-AG L	10.01.06.02820
Schmalz-Connector-Adattatore	SC-A 045 RA L	10.01.06.02813
Schmalz-Connector-Vite	SC-S 045 FDC-L	10.01.06.02803



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.19.00005

2